

SIGMA Branderplast

6024GE



I. OPIS MATERIJALA

Opis proizvoda:	SIGMA Branderplast, smjesa za poravnavanje i plastificirana masa na bazi disperzije, za unutarnje prostore.
Namjena:	Za debeloslojne, otporne, premaze zidova u različitim tehnikama. Izvrsna za poravnavanje blago hrapavih, nestrukturiranih žbuka, za visokovrijedne slojeve i obloge. Može se koristiti na svim podlogama koje su uobičajene u unutarnjim prostorima.
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> – laka obrada – visoka ispuna – otporan na udarce i na struganje – difuzivni – mnogostrane mogućnosti strukturiranja – slabog mirisa
Nijanse boje:	Bijela
Stupanj sjaja:	Mat
Veličina pakiranja:	20 kg

II. TEHNIČKI PODACI

Gustoća:	1,75 g/cm ³
Izdašnost:	ca. 700 g/m ² kod plastičnih slojeva pri srednjoj strukturi nanošenja valjkom
Vrijeme sušenja:	Nakon 10 sati moguć je nanos boje na 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka.
Skladištenje:	Skladištiti na hladnom mjestu, čuvati od smrzavanja

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Priprema podloge:	Podloga mora biti suha, čvrsta, bez onečišćenja i razdvajajućih tvari, cvjetanja i dijelova koji potiču koroziju. Provjeriti podlogu i postojeće slojeve na nosivost. Nenosive podloge, slojeve, sredstva za razdvajanje, sinterirane slojeve, itd. skinuti do kraja. Premaze od ljepljivih boja oprati do temelja i grundirati SIGMA Unigrundom S. Stare, sjajne slojeve laka olužiti i ohrapaviti i po potrebi postaviti ljepilo SIGMA Streichfüllerom. Makulaturu i ostatke ljepila mehanički skinuti do kraja i grundirati SIGMA Haftgrundom. Podloge koje jako upijaju, koje se kredaju ili neravnomjerno upijajuće podloge moraju se grundirati SIGMA Haftgrundom. Poravnavanja se izvode SIGMA Glättputzom ili SIGMA Srichtspachtelom.
Način primjene:	SIGMA Branderplast nanosi i strukturira se prema željenoj strukturi ili tehnici kistom, valjkom ili prskanjem.
Nanošenje završnog sloja:	Sa svim SIGMA bojama za unutarnje prostore kao npr. SIGMA Polysatin svilenkasto mat/svilenakasto sjajna.

SIGMA Polymatt
 SIGMA Innensiloxan
 SIGMA BrandiRapid
 SIGMA BrandiColor
 SIGMA BrandiWeiss
 SIGMA FungiMatt



SIGMA Branderplast

III. NAPOMENE ZA UPORABU

- Čišćenje alata:** Vodom odmah nakon upotrebe.
- Napomene:** Temperatura obrade, okoline i podloge mora biti najmanje + +5 °C.
Najveća relativna vlažnost zraka 80%.
Temperatura materijala kod obrade > +10 °C, razmak rosišta preko 3 °C.
- Posebno obratiti pozornost:** VOB dio C, DIN 18363 odjeljak 2 i 3 te BFS podsjetnici za odgovarajuća radna područja.

IV. OSTALE NAPOMENE

- Napomene o zbrinjavanju i savjete o sigurnosti možete pročitati u sigurnosno-tehničkom listu.
- Kod proizvoda:** M-DF 02

V. DEKLARACIJA PROIZVODA PREMA VDL - RL01

- Sadrži:** Disperziju akrilatne smole, titanijev oksid, kalcijev karbonat, silikate, vodu, aditive, sredstva za konzerviranje
(Savjetovanje za izotiazol alergičare pod tel. br. +49-234-869-0. Broj telefona u slučaju izvrednih stanja za medicinske informacije u HR: + 385(0)1 2348 342.)

Ove informacije o svojstvima i primjeni navedenih proizvoda dajemo na temelju najboljeg znanja i na osnovi naših razvojnih aktivnosti i praktičnih iskustava. Međutim, budući da se zbog mnogobrojnih mogućnosti primjene ne mogu prikazati sve pojedinosti, ne može se preuzeti nikakva obveza i jamstvo. Prikladnost proizvoda ovisi o svojstvima podloge. U slučaju pojave nove objave specifikacije na temelju tehničkog napretka, predmetni navodi gube valjanost.

Verzija: siječanj 2012.